

Blume Förderanlagen convoyeur à rouleaux

rouleau de manutention en acier,
diamètre de roulette 50 mm,
convoyeur longueur x largeur 1 m x
800 mm, empattement 75 mm

Numéro d'article: 132533



BLUME
FÖRDERANLAGEN



Blume Förderanlagen Élément pour transporteur lourd à rouleaux

Droit

convoyeur à rouleaux











- rouleau de manutention en acier
- diamètre de roulette 50 mm
- convoyeur longueur x largeur 1 m x 800 mm
- largeur 880 mm
- empattement 75 mm
- pour charges d'une longueur minimale de 225 mm et d'une largeur maximale de 1000 mm
- profilé en Ucadre hauteur x largeur 70 x 40 mm
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques

manutention dynamique	convoyeurs	largeur du produit transporté ju	1000 mm
type de convoyeur	convoyeur à rouleaux	longueur min. du produit transpo	225 mm
composants de	élément pour convoyeur	empattement	75 mm

convoyeur		
type de roulettes	rouleau de manutention	hauteur de cadre 70 mm
matériau de roulette	acier	largeur de cadre 40 mm
diamètre de rouleau	50 mm	matériau de cadre acier
longueur de convoyeur	1 m	surface de cadre galvanisé
extensible	non	forme de cadre profilé en U
largeur de convoyeur	800 mm	Poids 38,5 kg
largeur	880 mm	

Accessoires

133117	·	courbe 45 ° pour convoyeur à rouleaux, rouleau de manutention en acier, diamètre de roulette 50 mm, largeur du convoyeur 0,8 m, empattement 75 mm
133274	·	courbe 90 ° pour convoyeur à rouleaux, rouleau de manutention en acier, diamètre de roulette 50 mm, largeur du convoyeur 0,8 m, empattement 75 mm
133412		passage pour convoyeur à rouleaux, rouleau de manutention en acier, diamètre de roulette 50 mm, convoyeur longueur x largeur 1 m x 800 mm, empattement 75 mm, avec charnières et équilibre
133478		support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 800 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
135291		Guidage latéral pour tout droit pour convoyeur à rouleaux, utilisation à un côté, profilé en U, longueur 1 m, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
135305		Guidage latéral pour tout droit pour convoyeur à rouleaux, utilisation double face, profilé en U, longueur 1 m, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
135484		butée d'arrêt pour convoyeur à rouleaux, pour largeur de convoyeur 800 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
508100		support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 800 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
508106		support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 800 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
508113		support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 800 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
508120		support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 800 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
508126		support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 800 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel