

## TECALEMIT

### kit pompes vide-fûts électriques

pour diesel, fioul, produits antigel avec une viscosité maximale de 20 mPas, puissance de refoulement maximale 25 litres par minute, profondeur d'immersion 1600 mm, écoulement par tuyau

Numéro d'article: 141865



## TECALEMIT Pompe électrique


kit pompes vide-fûts électriques

- kit comprenant : pompe, tuyau, pistolet de soutirage automatique et compteur de débit
- pour diesel, fioul, produits antigel avec une viscosité maximale de 20 mPas
- puissance de refoulement maximale 25 litres par minute
- profondeur d'immersion 1600 mm
- filetage G2" extérieur
- écoulement par tuyau
- niveau d'aspiration avec protection de siphon, ressort anti-flexion et fusible thermique
- raccordement électrique 24 V, moteur avec 180 W
- indice de protection IP44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
- boîtier en plastique






## Détails techniques

|                                  |  |                                   |   |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| type de stockage de produits dan | manutention de fûts / conteneurs   | raccordement                      | G2" extérieur   |
| manipulation de fûts / conteneur | pompe  | sortie                            | tuyau   |
| type pompe                       | kit pompes vide-fûts électriques   | matériau de boîtier               | plastique   |
| fluide                           | diesel, fioul, produits antigel  | raccordement électrique           | 24 V  |
| viscosité max.                   | 20 mPas  | puissance du moteur               | 180 W   |
| réipients de stockage            | jerrycan, ballon, fût  | modèle                            | Profi   |
| commande                         | électrique   | indice de protection IP           | 44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions |
| puissance refoul. max. l/min     | 25 l/min   | Numéro d'enregistrement DEEE      | DE82006647  |
| profondeur d'immersion           | 1600 mm  | Type d'appareil DEEE              | petit appareil CAT 5  |
| équipement kit de pompes         | pompe, tuyau, pistolet de soutirage automatique et compteur de débit                     | Marque selon le registre allemand | TECALEMIT   |
| équipement de sécurité de fûts/c | niveau d'aspiration avec protection de siphon, ressort anti-flexion et fusible thermique | Poids                             | 5,9 kg  |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 160061 |  | débitmètre, plage de mesure 5 - 120 l/min, pour diesel, fioul, AdBlue®, RME, produits antigel, eau avec une viscosité maximale de 0,8 mPas, raccordement G1" extérieur |
|--------|---|--|

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 200237 |  | station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir  |
| 201012 |  | bac de rétention, volume de rétention 20 l, hauteur x longueur x largeur 105 x 690 x 440 mm, 4 cases avec 1 bord verseur chacune, en polyéthylène en noir    |
| 221116 |  | gants de protection, en nitrile en vert, doublé et profilé, taille 8   |
| 504444 |  | sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm |
| 525760 |  | symbole de danger, dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm  |