

fetra chariots pour charges longues

force 2500 kg, plateau longueur x largeur 2500 x 600 mm, plateforme ouvert avec 2 compartiments de rangement, rehausses : 8 ranches, ranchers amovibles, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, avec bandage élastique



fetra
Transportgeräte



Numéro d'article: 151651

fetra Chariot pour charges longues

Force 2500 kg

chariots pour charges longues

- force 2500 kg
- plateau longueur x largeur 2500 x 600 mm
- hauteur de charge 420 mm
- plateforme ouvert avec 2 compartiments de rangement
- rehausses : 8 ranches, ranchers amovibles
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- avec bandage élastique
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	remorque	longueur	2500 mm
type de chariot	chariots pour charges longues	plateforme	ouvert
charge	2500 kg	équipement de	2 compartiments de

		plateforme	rangement
rehausses	8 ranches	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
fonction rehausses	ranchers amovibles	roulement	roulement à billes
longueur de plateau	2500 mm	pneumatique	élastique
largeur de plateau	600 mm	surface	finition peinture époxy
hauteur de charge	420 mm	couleur	bleu brillant // RAL5007
Rancher longueur utile	500 mm	garantie	10 années
matériau	acier	Poids	177 kg
hauteur	920 mm		