

Wilms chauffages électriques EL3

Avec 1 niveau(x) de chauffage,
hauteur x longueur x largeur 310 x
400 x 335 mm, manutention facile
avec Poignée de transport, en
noir/jaune

Numéro d'article: 243736



Wilms®



chauffages électriques

- Pour une utilisation en ateliers, entrepôts, garages et chantiers
- Avec 1 niveau(x) de chauffage
- Puissance de chauffage 3 kW, puissance de chauffage 200 m³/h
- hauteur x longueur x largeur 310 x 400 x 335 mm
- alimentation électrique bloc d'alimentation 230V/50 Hz
- indice de protection IP44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
- plage de température 0 °C à +40 °C
- Avec thermostat d'ambiance intégré et ventilateur radial
- utilisation possible comme simple ventilateur
- manutention facile avec Poignée de transport
- en noir/jaune

Détails techniques

fournitures de bureau radiateur

plage de température 0 °C à +40 °C

| | | | |
|--------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|
| type de radiateur | chauffages électriques | couleur | noir/jaune |
| convient pour (secteurs) | ateliers, entrepôts, garages, chantiers | type de ventilateur | ventilateur radial |
| Niveaux de chauffage | 1 | équipement radiateur | thermostat d'ambiance |
| | 3 kW | Radiateur fonction | ventilateur simple |
| | 200 m³/h | poignée | Poignée de transport |
| hauteur | 310 mm | Numéro d'enregistrement DEEE | DE90579767 |
| longueur | 400 mm | Type d'appareil DEEE | échangeurs de chaleur CAT 1 |
| largeur | 335 mm | Marque selon le registre alleman | Wilms |
| alimentation | bloc d'alimentation 230V/50 Hz | Poids | 13 kg |
| indice de protection IP | 44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions | | |

Accessoires

243742



tuyau d'air chaud, Pour chauffages électriques, Longueur x diamètre 7,6 m x 100 mm, en jaune/noir