

## ADB armoire universelle

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 920 x 420 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec fermeture barre de poussée avec serrure à cylindre, corps avec finition peinture époxy structurée en RAL7035 gris clair, face avant avec finition peinture époxy structurée en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 274732



### armoire universelle

- convient pour bureaux, ateliers, entrepôts et autres environnements de travail
- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 920 x 420 mm
- force par plateau 50 kg
- angle d'ouverture de la porte 180 °
- En acier
- 4 niveau(x) avec tablette en acier
- réglable par pas de 25 mm
- porte à double battant
- portes à fleur
- Chaque porte est équipée d'amortisseurs en caoutchouc insonorisants
- ouverture via poignée tournante

- verrouillable avec fermeture barre de poussée avec serrure à cylindre
- verrouillage de sécurité à 2 points
- corps avec finition peinture époxy structurée en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition peinture époxy structurée en RAL7035 gris clair
- niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- Produit livré livré monté
- certification GS et TÜV
- conseils d'utilisation : les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge

## Détails techniques

type de meuble	armoïre	exécution porte	à fleur
type d'armoïre	armoïre universelle	Amortissement de porte	oui
convient pour (secteurs)	bureaux, ateliers, entrepôts	verrouillable	oui
conducteur d'électricité	non	système de fermeture	fermeture barre de poussée avec serrure à cylindre
type de porte	porte à double battant	fonction de fermeture	verrouillage de sécurité à 2 points
hauteur	1950 mm	matériau	acier
largeur	920 mm	tablette réglable au pas	25 mm
profondeur	420 mm	couleur de la tablette	gris clair // RAL7035
équipement armoïre	tablettes	surface de tablette	finition peinture époxy
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	cloison de séparation médiane	non
stabilité des tablettes / niveau	pli sur tous les côtés	angle d'ouverture de porte	180 °
type tablette/niveau	tablette en acier	poignée	poignée tournante
charge tablette	50 kg	roulant	non
couleur du corps	gris clair // RAL7035	certification	GS // TÜV
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	livraison	livré monté
surface de corps	finition peinture époxy	conseil d'utilisation charge max	les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
surface de face avant	finition peinture époxy	Poids	54 kg

## Accessoires

272406



tablette pour armoïre universelle, largeur x profondeur 910 x 600 mm, force 50 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7035 gris clair

Cela s'adapte aussi ...

146394		cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en argent, face arrière magnétique
215546		dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc
221133		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 30 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 m x 230 mm, qualité de papier cellulose, en vieux rose
221343		bac compartimentable en carton, capacité 2,4 l, hauteur x largeur x profondeur 120 x 111 x 223 mm, en caisse carton, 1 onde, en marron avec enveloppe extérieure en papier kraft
222682		pâte nettoyante mains, jerrycan avec capacité 4,5 l, sans silicone
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
337944		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 45 x 105 x 85 / 65 mm, en polyéthylène en rouge
532375		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 275 x 620 x 300 mm, équipement : 3 tiroirs, rangement amovible pour petites pièces, en plastique en noir