

## rayonnage en acier inoxydable - rayonnage départ

hauteur x largeur x profondeur 1800  
x 800 x 600 mm, charge max. par  
tablette 150 kg, 4 niveaux avec tôle  
ajourée en acier inoxydable,  
utilisation unilatéral - conçu pour un  
montage mural



Numéro d'article: 522913



## Rayonnage sans boulons pour denrées alimentaires

### Rayonnage de départ

- Pour les exigences les plus élevées en matière d'hygiène, facile à entretenir et résistant aux intempéries
- Toutes les parties du rayonnage sont en acier inoxydable 1.4301

Tablettes :

- Avec tablettes ajourées

Montants :

- Pieds réglables en hauteur, embouts de fermeture supérieurs

Accessoires (à commander séparément) :

- Des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément

Label GS - Certification TÜV

Norme/Directive/Ordonnance :

Pour votre sécurité !

- Conform. à DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à 4 fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)





Instruction de montage :

- Montage simple et rapide sans outils grâce aux raccords emboîtables




## Détails techniques

type de meuble	rayonnage	type de soubassement	tôle ajourée en acier inoxydable
type de rayonnage	rayonnage pour denrées alimentaires	tablette réglable au pas	150 mm
rayonnage modulaire	système emboîtable	largeur de compartiment	750 mm
champ de rayonnage	rayonnage départ	profondeur de compartiment	540 mm
convient pour (secteurs)	secteurs alimentaires et hygiéniques	utilisation	unilatéral
matériau	acier inoxydable 1.4301	équipement rayonnage	tablettes
stabilité / renfort / entretoise	croisillons	équipement montant	cache supérieurs
hauteur	1800 mm	alignement angle d'installation	droit
largeur	800 mm	exécution couleur	acier inoxydable
profondeur	600 mm	soubassement	pieds de réglage de hauteur
charge maxi par tablette	150 kg	livraison	démonté
charge maxi par élément	1200 kg	certification	GS
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	Poids	28,1 kg

## Accessoires

522924		rayonnage en acier inoxydable - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 1800 x 775 x 600 mm, charge max. par tablette 150 kg, 4 niveaux avec tôle ajourée en acier inoxydable, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
522946		rayonnage en acier inoxydable - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 1800 x 975 x 600 mm, charge max. par tablette 150 kg, 4 niveaux avec tôle ajourée en acier inoxydable, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
523122		contrefiche diagonale pour rayonnage sans boulons, tous les trois éléments suivants
590276		largeur x profondeur 750 x 540 mm, pour une charge max./tabl. de 150 kg

## Cela s'adapte aussi ...

324647		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune
526019		système de consultation mural, DIN A4 dans format portrait, 5 tableaux de consultation, cadre en noir, avec support mural magnétique
763239		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, parois plein, tablettes plein avec renfort grâce à rainures de renfort