

## Ventilateur à tambour

hauteur x largeur x profondeur 930 x 890 x 300 mm, 3 ailettes, en acier en noir

Numéro d'article: 532755



## Ventilateur à tambour industriel

### Protégé contre la poussière et les éclaboussures

Ventilateur à tambour

- hauteur x largeur x profondeur 930 x 890 x 300 mm
- 3 ailettes
- 2 niveaux de vitesse
- câble longueur 2,5 m
- prises fiche à contact de protection
- en acier en noir

## Détails techniques

fournitures de bureau	ventilateur	longueur de câble	2,5 m
type de ventilateur	Ventilateur à tambour	Type de fiche	fiche à contact de protection
hauteur	930 mm	matériau	acier
largeur	890 mm	couleur	noir
profondeur	300 mm	Numéro d'enregistrement DEEE	DE63234358
nombre d'ailettes	3 pièce	Type d'appareil DEEE	gros appareil CAT 4
niveaux de vitesse	2 pièce	Poids	28 kg

## Cela s'adapte aussi ...

503161		tableau blanc, hauteur x largeur 900 x 1200 mm, surface du plateau avec revêtement en plastique - variante abordable avec des propriétés d'essuyage limitées, parfait pour une utilisation occasionnelle et rapide, surface : magnétique, inscriptible et effaçable à sec, noyau de panneau en acier en argent, équipement : 2 marqueurs, 1 effaceur, 10 aimants et bac, cadre en aluminium coloris argent avec angles en plastique
504411		cadre rabattable, hauteur x largeur 240 x 327 mm, format DIN A4, cadre en aluminium anodisé en argent, épaisseur profilé 25 mm
523540		corbeille à papier, capacité 18 l, hauteur x diamètre 331 x 315 mm, corps en polypropylène noir
531429		cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en noir, face arrière autocollante