

## Tiefkühltruhe CAL 54 mit Schiebedeckeln

Die Tiefkühltruhe mit geschäumtem Schiebedeckel eignet sich besonders gut für Lagerräume oder Verkaufsräume im rückwärtigen Bereich zum Beispiel im Kiosk. Neben der Möglichkeit der Lagerung von verkaufsfähigen Tiefkühlprodukten und dem direkten Zugriff darauf, bietet unsere Tiefkühltruhe eine zusätzliche kleine Ablagefläche. Sie erhalten damit genügend Stauraum auf kleinster Stellfläche. Mit einem Temperaturbereich von  $-16^{\circ}\text{C}$  bis  $-23^{\circ}\text{C}$  sind Sie bestens für die Lagerung Ihrer Tiefkühlprodukte versorgt. Weitere Ausführungen und Größen finden Sie in unserem Lieferprogramm.



Artikel-Nr.: 9171055  
GTIN: 4059395048872



### Produktvorteile:

- Geschäumter Schiebedeckel
- Schiebedeckel als Ablage nutzbar
- Schiebedeckelrahmen mit Vertiefung für energieeffizientes Schließen der Deckel
- Mit 5 Körben (optional) bestückbar
- Hochwertiger umlaufender Aluminiumrahmen
- Stille Kühlung
- Umweltfreundliches Kältemittel R290
- Manuelles Thermostat
- 77 mm Isolierung
- 4 Rollen zur Selbstmontage beiliegend

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Tiefkühltruhe
<b>Produktgruppe</b>	B
<b>Herstellerkennung</b>	CUBE 53-2BD120A
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1544 mm
<b>Tiefe</b>	694 mm
<b>Höhe</b>	867 mm
<b>Abmessungen innen:</b>	
<b>Breite</b>	1386 mm
<b>Tiefe</b>	536 mm
<b>Höhe</b>	688 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Schiebedeckel
<b>Temperaturbereich von</b>	$-16^{\circ}\text{C}$
<b>Temperaturbereich bis</b>	$-23^{\circ}\text{C}$
<b>Aussenmaterial</b>	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
<b>Innenmaterial</b>	Stahlblech, weiß
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,204 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	72 kg
<b>SWS</b>	Ja
<b>Einsetzbar Umgebungstemperatur bis</b>	$35^{\circ}\text{C}$
<b>Raumfeuchte bis</b>	75 %
<b>Kühlung</b>	Stille
<b>Abtauung</b>	Manuell
<b>Wandstärke Isolierung</b>	77 mm
<b>Kältemittel</b>	R 290 (Propan)/GWP 3

## Energiedaten

Niedrigste Ø Fachtemperatur	-18 °C
Nutzzinhalt Tiefkühlung	408 l
Energieverbrauch im Jahr	872 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	41,1
Klimaklasse	7 (+35 °C UT und 75% RF)
EPREL Registrierungsnummer	1635387
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler



Elcold CUBE 53-2BD120A



**872** kWh/annum




408 L



8102/6102

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Korb für Kühltruhe Serie KBS G und CAL

Korb für KBS 28G bis 68 G

GTIN: 4059395029215

Artikel-Nr.: 826462

[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen Dokumenten](#)



Für Druckfehler keine Haftung.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**