



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: B9331V ESD-Stalen steekwagen



ESD-steekwagen met schep van stalen plaat, stabiel gelaste constructie, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. ESD-veiligheidshandvatten. Stalen schep vastgeschroefd en daardoor omwisselbaar. Wielen van ESD-massief rubber op kunststof velg, naaf met rollager. Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers, enz.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	300
Schepbreedte (mm)	480
Schepdiepte (mm)	300
Totale breedte (mm)	580
Totale diepte (mm)	623
Totale hoogte (mm)	1300
Wielen	Massief rubber-ESD
Wielmaat (mm)	260 x 56
Gewicht (kg)	20
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976193311