

## Termékinformációk

# 00 21 37

## „Robust45 Move” Elektro szerszámkoffer



- 63 márkás szerszámmal széleskörűen felszerelve, részben VDE-teszteléssel a DIN EN 60900 szerint
- Max. hasznos teherbírás: 35 kg
- Térfogat: 45 liter
- A legkeményebb körülményekhez: pormentes, vízálló és hőálló
- Gázos csillapító a forgópántban
- Pneumatikus csillapítású fedél
- Dokumentumrekesz; szerszámtáblák szennyeződésmentes, kettős falú PP lapból, szerszámzsebekkel és szerszámzsinegekkel
- Összesen 147 betétlhelyezési lehetőség
- Alaptálca alumínium betétekkel
- Meghosszabbítható teleszkópos fogantyú a kényelmes szállításhoz
- Nagyméretű, gördülékeny kerekek
- Külső méretek (Sz × Ma × Mé): 609 × 428 × 263 mm; belső méretek (Sz × Ma × Mé): 540 × 364 × 229 mm
- Por- és vízálló
- Automatikus nyomáskiegyenlítő szelep
- - 30 °C és + 80 °C között hőmérsékletálló
- Előkészítés lakat számára
- Alumínium osztóléc rendszerrel egyedileg felosztható, zárható tálca
- Ergonomikus kétkomponensű fogantyú
- Repüléshez alkalmas koffer, ütésálló polipropilénből

### Altalános

Cikkszám	00 21 37
EAN	4003773082606
Súly	14.770 g
Méretek	609 x 425 x 262 mm

### Műszaki jellemzők

Méret szélesség külső (belső)	609 mm (540 mm)
Méret magasság külső (belső)	263 mm (229 mm)
Méret mélység külső (belső)	428 mm (364 mm)

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk





Dokumentumrekeszel