

## Broszura informacyjna

# 03 06 180 T

## Szczypce uniwersalne

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

- Szczypce z zintegrowanym zaczepem izolowanym do zamocowania zabezpieczenia przed upadkiem w trakcie pracy
- Powierzchnie chwytające do materiałów o płaskim i okrągłym przekroju, wszechstronne w użyciu
- Do cięcia drutu miękkiego i twardego
- Długie ostrza umożliwiają cięcie grubych przewodów
- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 60 HRC
- Specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo



⚡ 1000 V  



Ogólna	
Nr art.	03 06 180 T
EAN	4003773081395
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami izolowanymi wg VDE
Waga	270 g
Wymiary	180 x 57 x 27 mm
Norma	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 3,4 mm
Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 2,2 mm
Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego	Ø 12,0 mm
Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego	16,0 mm <sup>2</sup>
Zabezpieczenie przed upadkiem	tak
izolowane wg VDE	tak

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



