

container met grote capaciteit

hoogte x lengte x breedte 800 x 800 x 1170 mm, inhoud 520 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, met verstevigingsribben, bodem gesloten, 2 sleden



Artikelnummer: 100950

Maxi-container

container met grote capaciteit


- hoogte x lengte x breedte 800 x 800 x 1170 mm
- inhoud 520 l
- draagvermogen 350 kg
- van polyethyleen in grijs
- wanden gesloten, met verstevigingsribben
- bodem gesloten
- 2 sleden
- Met hefapparaten transporteerbaar
- temperatuurbestendig van -40 °C tot +60 °C

Technische details




baktype	container met grote capaciteit	draagvermogen	350 kg
euronorm	ja	stapelbaar	ja
inhoud	520 l	vouwbaar	nee
hoogte	800 mm	onderrijdbaar	ja
lengte	800 mm	onderbouw	2 sleden
breedte	1170 mm	temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +60 °C
materiaal	polyethyleen	geschikt voor levensmiddelen	ja

stabiliteit/versteving/schoren	verstevingingsribben	geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
recyclebaar	ja	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
wandconstructie	gesloten	kleur	grijs
wand uitrusting	verstevingingsribben	minimumlengte	1
vloerconstructie	gesloten	gewicht	26 kg
bak functie	Met hefapparaten transporteerbaar		

Gerelateerde Producten

100953		stolpdeksel, van polyethyleen, voor container met grote capaciteit met 520 l inhoud, breedte x diepte 1200 x 800 mm, in antraciet
--------	---	---

Dit past ook bij ...

240194		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen enkel met nylon-banden, breedte x Ø 100 x 82 mm
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
529930		lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium