

Vouwkrat voor pallets

hoogte x lengte x breedte 930 x 800 x 1200 mm, belasting 500 kg, van kunststof in grijs, wanden gesloten, met klep, legbord gesloten, onderbouw 3 sleden

VE 2 stuks

Artikelnummer: 118508



Vouwkrat voor pallets

Met laadklep

Vouwkrat voor pallets




- hoogte x lengte x breedte 930 x 800 x 1200 mm
- hoogte x lengte x breedte binnen 700 x 750 x 1150 mm
- draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1200 kg
- belasting 500 kg
- In euromaat
- van kunststof in grijs
- wanden gesloten, met klep
- wanddikte 6,5 mm
- legbord gesloten
- onderbouw 3 sleden
- temperatuurbestendig van -30 °C tot +60 °C

Technische details

| | | | |
|--------------|----------|------------------|----------|
| baktype | Vouwkrat | vouwbaar | ja |
| euronorm | ja | wandconstructie | gesloten |
| hoogte | 930 mm | wand uitrusting | klep |
| binnenhoogte | 700 mm | wanddikte | 6,5 mm |
| lengte | 800 mm | vloerconstructie | gesloten |
| binnenlengte | 750 mm | onderbouw | 3 sleden |
| breedte | 1200 mm | plafond | ja |

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| binnenbreedte | 1150 mm | type deksel | stolpdeksel |
| draagvermogen statisch | 4000 kg | temperatuurbestendigheid | -30 °C tot +60 °C |
| last | 500 kg | geschikt voor levensmiddelen | nee |
| draagvermogen dynamisch | 1200 kg | geschikt voor gevaarlijke stoffe | nee |
| materiaal | kunststof | kleur | grijs |
| nestbaar | nee | gewicht | 70 kg |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 221144 |  | beschermhandschoenen, van polyamide in wit met polyurethaan-coating, ademend en naadloos, afmeting 7 |
| 227891 |  | veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht |
| 227910 |  | unisex-werkbroek, maat XL, model comfortabel en breed |