

TECALEMIT

kit pompes vide-fûts électriques

pour diesel, fioul, produits antigel avec une viscosité maximale de 20 mPas, puissance de refoulement maximale 25 litres par minute, profondeur d'immersion 1600 mm, écoulement par tuyau

Numéro d'article: 141865



TECALEMIT Pompe électrique


kit pompes vide-fûts électriques

- kit comprenant : pompe, tuyau, pistolet de soutirage automatique et compteur de débit
- pour diesel, fioul, produits antigel avec une viscosité maximale de 20 mPas
- puissance de refoulement maximale 25 litres par minute
- profondeur d'immersion 1600 mm
- filetage G2" extérieur
- écoulement par tuyau
- niveau d'aspiration avec protection de siphon, ressort anti-flexion et fusible thermique
- raccordement électrique 24 V, moteur avec 180 W
- indice de protection IP44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
- boîtier en plastique






Détails techniques

type de stockage de produits dan	manutention de fûts / conteneurs	équipement de sécurité de fûts/c	niveau d'aspiration avec protection de siphon, ressort anti-flexion et fusible thermique
manipulation de fûts / conteneur	pompe	raccordement	G2" extérieur
type pompe	kit pompes vide-fûts électriques	sortie	tuyau
fluide	diesel, fioul, produits antigel	matériau de boîtier	plastique
viscosité max.	20 mPas	raccordement électrique	24 V
réceptacles de stockage	jerrycan, ballon, fût	puissance du moteur	180 W
commande	électrique	modèle	Profi
puissance refoul. max. l/min	25 l/min	indice de protection IP	44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
profondeur d'immersion	1600 mm	Poids	5,9 kg
équipement kit de pompes	pompe, tuyau, pistolet de soutirage automatique et compteur de débit		

Accessoires

160061		débitmètre, plage de mesure 5 - 120 l/min, pour diesel, fioul, AdBlue®, RME, produits antigel, eau avec une viscosité maximale de 0,8 mPas, raccordement G1" extérieur
--------	--	--

Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
201012		bac de rétention, volume de rétention 20 l, hauteur x longueur x largeur 105 x 690 x 440 mm, 4 cases avec 1 bord verseur chacune, en polyéthylène en noir
221116		gants de protection, en nitrile en vert, doublé et profilé, taille 8
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
525760		symbole de danger, dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm