

Cemo

lithium-ion ladekast

Premium Plus

uitvoering AT, DE, FR, NL, IT,
brandkamer getest type 60, hoogte
x breedte x diepte 520 x 800 x 620
mm, dubbele vleugel deur, romp
gelakt in vergelijkbaar met RAL7035
lichtgrijs, front gelakt in lijkend op
RAL2004 zuiver oranje



Artikelnummer: 227804



Cemo Lithium-ion ladekast Premium Plus

voor het veilig opladen van lithium-ionbatterijen Versie NL

lithium-ion ladekast

- uitvoering AT, DE, FR, NL, IT
- voor opslag in de werkruimte
- brandkamer getest type 60
- hoogte x breedte x diepte 520 x 800 x 620 mm
- hoogte x breedte x diepte binnen 450 x 730 x 530 mm
- constructie van staal
- dubbele vleugel deur
- deuren gemeenschappelijk afsluitbaar
- met warmteafvoer bij het opladen, laadstroomonderbreking bij openen deur en oplaadstop bij storing
- ventilatie met technische ventilatie
- romp gelakt in vergelijkbaar met RAL7035 lichtgrijs
- front gelakt in lijkend op RAL2004 zuiver oranje





Technische details

meubeltype kast






veiligheidsuitrusting kast warmteafvoer bij het

			opladen, laadstroomonderbreking bij openen deur en oplaadstop bij storing
opslagtype gevaarlijke stoffen	kast	brandveiligheid	brandkamer getest type 60
type kast	acculaadkast	ventilatie kast	technisch
land	uitvoering AT, DE, FR, NL, IT	materiaal	staal
opslagplaats	in de werkruimte	kleur romp	vergelijkbaar met RAL7035 lichtgrijs
hoogte	520 mm	kleur voorkant	lijkend op RAL2004 zuiver oranje
binnenhoogte	450 mm	oppervlak romp	gelakt
breedte	800 mm	oppervlak front	gelakt
binnenbreedte	730 mm	afsluitbaar	ja
diepte	620 mm	sluitfunctie	deuren gemeenschappelijk afsluitbaar
binnendiepte	530 mm	type deur	dubbele vleugel deur
kast uitrusting	rookmelder, stekkerdoos, deurcontactschakelaar, toegang op afstand	gewicht	106 kg

Gerelateerde Producten

227805		kabeldoorvoer, voor lithium-ion ladekast
229969		set stapelvoeten voor lithium-ion ladekast

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
508470		EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm
525732		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm