

hofs krattenstelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 1750 x 560 x 335 mm, vaklast 100 kg, 3 niveaus met speciale traversen met een duurzame en stabiele constructie, waardoor vervorming vrijwel is uitgesloten, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, traversen met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs



hofs
REGALSYSTEME



Artikelnummer: 228295

hofs Drankenkrat rek

Basisveld

krattenstelling - grondveld


- geschikt voor ruimtebesparende opslag van kratten, ook voor dagelijks, zwaar gebruik op bv. de drankafdeling bij de inname van statiegeldflessen, in kantoren en productiebedrijven, maar ook ideaal voor thuis in voorraadruimtes of kelders
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 1750 x 560 x 335 mm
- voor minstens 3 bakken
- vaklast 100 kg
- vak breedte x diepte 500 x 300 mm
- 3 niveaus met speciale traversen met een duurzame en stabiele constructie, waardoor vervorming vrijwel is uitgesloten
- legborden kunnen dankzij het raster altijd naar wens worden versteld
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- traversen met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

- Leveringstoestand gedemonteerd
- 5 jaar garantie
- voor uw veiligheid volgens DGUV-regel 108-007 moeten stellingen met een hoogte/diepteverhouding van meer dan 5:1 geborgd worden om kantelen te voorkomen


Technische details

meubeltype	stelling	vakdiepte	300 mm
stellingtype	krattenstelling	gebruik	eenzijdig
stellingsysteem	kliksysteem	legbord-/niveautype	traversen
stellingveld	grondveld	legborden / niveaus in hoogte ve	ja
geschikt voor (branches)	drankafdelingen, productiebedrijven, kantoren, thuis, kelders, voorraadruimtes	oppervlak standaard	kunststof coating
materiaal	staal	oppervlak traversen	kunststof coating
hoogte	1750 mm	kleur standaard	lichtgrijs // RAL7035
breedte	560 mm	kleur traversen	lichtgrijs // RAL7035
diepte	335 mm	kleur uitvoering	lichtgrijs // RAL7035
capaciteit	minstens 3 bakken	levering	gedemonteerd
vaklast	100 kg	garantie	5 jaar
legborden / schappen aantal	3 stuks	gewicht	13,72 kg
vakbreedte	500 mm		

Gerelateerde Producten

228292		krattenstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 1750 x 510 x 335 mm, vaklast 100 kg, 3 niveaus met speciale traversen met een duurzame en stabiele constructie, waardoor vervorming vrijwel is uitgesloten, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, traversen met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
228429		vloerverankering voor inhaakstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit

