

hofe doorloopstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1310 x 2527 mm, vaklast 400 kg, gebruik tweezijdig - de stelling kan aan de achterzijde worden gevuld, terwijl er aan de voorkant artikelen worden uitgenomen, staanders met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 228397



hofe
REGALSYSTEME



hofe Stromingsrek

Aanbouwveld

doorloopstelling - aanbouwveld

- ideaal voor ergonomisch werken met minder krachtsinspanning. goederen komen automatisch bij de medewerker aan, het uitname- en zoekpad vervalt, fouten door verkeerde uitnames nemen af en de uitname kan onafhankelijk van de opslag plaatsvinden. geschikt voor alle baktypes en dozen
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1310 x 2527 mm
- vaklast 400 kg
- vak breedte x diepte 1300 x 2400 mm
- 4 niveau(s) met elk 4 paar spoorkransrollenrails, zonder afdeklegbord
- de opgeslagen goederen glijden door de helling van het legbord van 3 - 4 ° zelf door hun eigen zwaartekracht naar de uitneemzijde
- niveaus met 5 geleiderails voor extra onderverdelen en gemakkelijker vullen van de afzonderlijke kanalen en afgeronde traversen voor behoedzame uitname. dankzij het horizontaal verstelbare raster van 6 mm is de kanaalbreedte flexibel aan te passen aan de betreffende



goederen

- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik tweezijdig - de stelling kan aan de achterzijde worden gevuld, terwijl er aan de voorkant artikelen worden uitgenomen
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	stelling	legborden / niveaus uitrusting	5 geleiderails, afgeronde traversen
stellingtype	doorloopstelling	legborden / schappen functie	horizontaal verstelbaar raster (6 mm)
geschikt voor (product/materiaal)	bak, doos	kanteling	3-4 °
geschikt voor (gebruik)	'goederen naar de man'- principe	dekvloer	nee
stellingsysteem	kliksysteem	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
stellingveld	aanbouwveld	vakbreedte	1300 mm
materiaal	staal	vakdiepte	2400 mm
hoogte	2000 mm	gebruik	tweezijdig
breedte	1310 mm	oppervlak standaard	verzinkt
diepte	2527 mm	kleur uitvoering	verzinkt
vaklast	400 kg	levering	gedemonteerd
legbord-/niveautype	4 paar spookransrollenrails	garantie	5 jaar
legborden / schappen aantal	4 stuks	gewicht	109,05364 kg

Gerelateerde Producten

228401		profiel voor spookranswielen voor doorloopstelling, breedte x diepte 1300 x 2400 mm, uitgerust met 5 geleiderails voor extra onderverdelen en gemakkelijker vullen van de afzonderlijke kanalen en afgeronde traversen voor behoedzame uitname, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
228403		profiel voor spookranswielen voor doorloopstelling, diepte 2498 mm, uitgerust met aan één zijde gelijk gesneden, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
228405		remplaat voor doorloopstelling, voor 33 of 55 mm deling, van staal
228429		vloerverankering voor inhaakstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag