

RAPIDLIFT hefwagen met weegstelsysteem

draagvermogen 2200 kg, vork
lengte x breedte 1150 x 180 mm,
zwenkwiel met nylon-banden,
breedte x Ø 50 x 180 mm, vorkrollen
met nylon-banden, breedte x Ø 98 x
85 mm

Artikelnummer: 229952



RAPID
LIFT



RAPIDLIFT Palletwagen met weegschaal

Draagvermogen 2000 kg

hefwagen met weegstelsysteem








- draagvermogen 2200 kg
- vork lengte x breedte 1150 x 180 mm
- draagbreedte 540 mm
- zwenkwiel met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 180 mm
- vorkrollen met nylon-banden, breedte x Ø 98 x 85 mm
- hefhoogte 210 mm / verlaagde hoogte 90 mm
- vorken van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002
vermijloen
- torsiestijve staalconstructie
- met Extra weegschaal
- weegschaal met onderhoudsvrije droge batterijen 12 V/7 A met
oplader
- Geschikt voor -10 °C tot +30 °C
- disselgreep voor de functies heffen - rijden - neerlaten
- dissel in zwart
- stuuruitslag 180 °

- met regelbare automatische daalinrichting
- lengte 1525 mm
- gewicht 110 kg

Technische details

hijswerktuig	hefwagen	diameter vorkwiel	85 mm
hefwagentype	hefwagen met weegstelsel	breedte vorkwiel	98 mm
draagvermogen	2200 kg	lengte	1525 mm
lengte vork	1150 mm	stuuruitslag	180 °
vorkbreedte	180 mm	snelheffing	nee
draagbreedte	540 mm	type weegschaal	Extra weegschaal
bediening heffing	handmatig/hydraulisch	weegbereik	0-2200 kg
bediening wielonderstel	handmatig	temperatuurbereik	-10 °C tot +30 °C
hefhoogte (min.)	90 mm	incl. printer	nee
hefhoogte (max.)	210 mm	materiaal	staal
materiaal zwenkwiel	nylon	oppervlak vork	m. poedercoating
materiaal vorkwielen	nylon	kleur vork	vermiljoen // RAL2002
diameter zwenkwielen	180 mm	kleur dissel	zwart
breedte zwenkwielen	50 mm	gewicht	110 kg

Dit past ook bij ...

149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
217180		golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovendeck gesloten
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
221284		werkhandschoenen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9
227875		lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 44, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood