

bott **werkbank** verso

hoogte x breedte x diepte 830 - 930
x 1500 x 600 mm, tafelblad van
multiplex, uitrusting: 3 laden, 1
legbord, onderstel met slag- en
krasvaste poedercoating in RAL7035
lichtgrijs, front met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw

Artikelnummer: 231809



werkbank



- hoogte x breedte x diepte 830 - 930 x 1500 x 600 mm
- tafelblad van multiplex
- bladdikte 30 mm
- uitrusting: 3 laden, 1 legbord
- links 1 legbord
- rechts 3 laden
- laden hoogte 1x125 mm / 2x175 mm
- draagvermogen per lade 75 kg
- ladegeleider 100 %
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw


- Leveringstoestand voorgemonteerd

Technische details





| | | | |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| meubeltype | tafel | laden aantal x hoogte | 1x125 mm / 2x175 mm |
| type tafel | werkbank | draagvermogen lade | 75 kg |
| hoogte | 830-930 mm | uittrekbare lade | 100 % |
| breedte | 1500 mm | materiaal plaat | multiplex |
| diepte | 600 mm | materiaal onderstel | staal |
| dikte plaat | 30 mm | oppervlak onderstel | m. poedercoating |
| in hoogte verstelbaar | ja | kleur onderstel | lichtgrijs // RAL7035 |
| werkbank uitrusting | 3 laden, 1 legbord | oppervlak front | m. poedercoating |
| onderbouwelementen links | 1 legbord | kleur voorkant | gentiaanblauw // RAL5010 |
| onderbouwelementen rechts | 3 laden | verrijdbaar | nee |
| laden aantal | 3 stuks | gewicht | 99,945 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 232988 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 3 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 232989 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 3 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 232990 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 6 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 232991 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 6 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 232992 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 9 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 232993 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 9 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 233014 |  | schuimstofelement, lengte x breedte 525 x 550 mm, van rubber in zwart |
| 233066 |  | binnenlade, hoogte x breedte x diepte 125 x 800 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw |
| 233070 |  | binnenlade, hoogte x breedte x diepte 175 x 800 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw |

| | | |
|--------|---|---|
| 233447 |  | lade-indelingsset, met 15 vakken, van polypropyleen in lichtgrijs |
|--------|---|---|

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 102657 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen |
| 217145 |  | handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal |
| 218389 |  | bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder |
| 230322 |  | draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchromd, frame met 5 wielen |