

Wilms chauffages électriques EL3

Avec 1 niveau(x) de chauffage,
hauteur x longueur x largeur 310 x
400 x 335 mm, manutention facile
avec Poignée de transport, en
noir/jaune

Numéro d'article: 243736



Wilms®



chauffages électriques

- Pour une utilisation en ateliers, entrepôts, garages et chantiers
- Avec 1 niveau(x) de chauffage
- Puissance de chauffage 3 kW, puissance de chauffage 200 m³/h
- hauteur x longueur x largeur 310 x 400 x 335 mm
- alimentation électrique bloc d'alimentation 230V/50 Hz
- indice de protection IP44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
- plage de température 0 °C à +40 °C
- Avec thermostat d'ambiance intégré et ventilateur radial
- utilisation possible comme simple ventilateur
- manutention facile avec Poignée de transport
- en noir/jaune

Détails techniques

fournitures de bureau radiateur

alimentation bloc d'alimentation
230V/50 Hz

type de radiateur	chauffages électriques	indice de protection IP	44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
convient pour (secteurs)	ateliers, entrepôts, garages, chantiers	plage de température	0 °C à +40 °C
Niveaux de chauffage	1	couleur	noir/jaune
	3 kW	type de ventilateur	ventilateur radial
	200 m³/h	équipement radiateur	thermostat d'ambiance
hauteur	310 mm	Radiateur fonction	ventilateur simple
longueur	400 mm	poignée	Poignée de transport
largeur	335 mm	Poids	13 kg

Accessoires

243742



tuyau d'air chaud, Pour chauffages électriques, Longueur x diamètre 7,6 m x 100 mm, en jaune/noir