

steekwagen

draagvermogen 250 kg, wielen met massief rubber-banden, aanvullende, extra lange steekplaat van stalen buizen in-/uitklapbaar, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart



Artikelnummer: 272319

steekwagen

- draagvermogen 250 kg
- hoogte x breedte x diepte 1110 x 555 x 780 mm
- steekplaat vastschroefbaar en vervangbaar
- aanvullende, extra lange steekplaat van stalen buizen in-/uitklapbaar
- constructie van stalen buis
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
- met antislip handgrepen
- wielen met massief rubber-banden
- wiel Ø 260 mm
- 5 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	banden	massief rubber
type kar	steekwagen	wiel-Ø	260 mm
draagvermogen	250 kg	veiligheidsgreep	nee
schep functie	vastschroefbaar/vervangbaar	hoogte	1110 mm
materiaal	stalen buis	breedte	555 mm

oppervlak	m. poedercoating	diepte	780 mm
kleur	zwart	garantie	5 jaar
in-/uitklapbaar	ja	gewicht	15,5 kg
klapfunctie	steekplaat		

Dit past ook bij ...

149734		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
221283		werkhandschoenen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
227893		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 46, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm