

Bauer vatenkantelaar

draagvermogen 360 kg, voor mobiele en rolvaten, kiepen per handslinger, van staal gelakt in RAL2000 geeloranje

Artikelnummer: 293361



Bauer Vatenkantelaar met handslinger

vatenkantelaar

- draagvermogen 360 kg
- voor mobiele en rolvaten
- 1 x 200 liter vat
- 360° draaibaar
- kiepen per handslinger
- voor de opname met stapelaar
- van staal gelakt in RAL2000 geeloranje
- hoogte x lengte x breedte 540 x 1245 x 1000 mm
- inrijhoogte x inrijbreedte 60 x 150 mm
- afstand vorkslaffen 650 mm

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	oppervlak	gelakt
hijswerktuigtype	lastopname	kleur	geeloranje // RAL2000
last-handling	vathandling	hoogte	540 mm

type vathandling	vatenkantelaar	lengte	1245 mm
draagvermogen	360 kg	breedte	1000 mm
capaciteit vaten (max.)	1 x 200 liter vat	hoogte vorksloffen	60 mm
opname	met stapelaar	breedte vorksloffen	150 mm
type vat	mobiele en rolvaten	inrijdbreedte	650 mm
last-handling functie	360° draaibaar	kleur uitvoering	geeloranje // RAL2000
kiepproces	handslinger	gewicht	72 kg
materiaal	staal		