


## META legbord voor inhaakstelling

breedte x diepte 1000 x 400 mm,  
voor een vaklast van 330 kg, het  
legbord wordt met clip-  
legborddragers bevestigd, uitgerust  
met veiligheidsrand voor  
bescherming tegen verwondingen,  
van staal met  
corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 476441



## META Legbord

### meer opbergruimte op de planken

legbord voor inhaakstelling

- breedte x diepte 1000 x 400 mm
- voor een vaklast van 330 kg
- het legbord wordt met clip-legborddragers bevestigd
- uitgerust met veiligheidsrand voor bescherming tegen verwondingen
- 3-voudige veiligheidsrand van 40 mm hoog zorgt voor hoge stabiliteit en bescherming tegen verwondingen
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag

## Technische details

meubeltype	stelling	diepte	400 mm
stellingtype	accessoires	vakdiepte	400 mm
onderdeel	legbord	vaklast	330 kg
stellingaccessoires	legbord	legborden / niveaus uitrusting	veiligheidsrand
voor stellingtype	inhaakstelling	legborden / niveaus	3-voudige veiligheidsrand

		stabiliteit	
legbord-/niveautype	Stalen bodem	materiaal	staal
legborden / niveaus montage	ingeclipd	oppervlak legbord	verzinkt
breedte	1000 mm	kleur uitvoering	verzinkt
vakbreedte	1000 mm	gewicht	4,421 kg