

BS-ROLLEN roulette fixe

force 2000 kg, bandage plastique,
diamètre x largeur 200 x 50 mm,
moyeu avec roulement à billes,
moyeu longueur x Ø 60 x 25 mm,
jante en plastique, fixation avec
panneau, longueur x largeur 175 x
140 mm



BS ROLLEN®

Numéro d'article: 502956

BS-ROLLEN Roues jumelées pour fortes charges

Roulette fixe

roulette fixe

- force 2000 kg
- bandage plastique
- diamètre x largeur 200 x 50 mm
- moyeu avec roulement à billes
- moyeu longueur x Ø 60 x 25 mm
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 175 x 140 mm
- espacement des trous des vis 140x105 mm, Ø trou des vis 12 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	frein	sans
type de roulettes	roue pour fortes charges	pare-fils	non
modèle	roulette fixe	hauteur totale	264 mm
exécution roue	roue jumelée	longueur de moyeu	60 mm
charge	2000 kg	trou de moyeu	25 mm
pneumatique	plastique	largeur de roue	50 mm
Ø de roue	200 mm	longueur de plaque	175 mm

matériau de jante	plastique	largeur de plaque	140 mm
roulement	roulement à billes	distance trou de vis	140x105 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier	Ø de trou de vis	12 mm
élément de fixation	panneau	surface de boîtier	galvanisé
conducteur d'électricité	non	Poids	8,4 kg
matériau de boîtier	acier		