

META magazijnstelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 2500 x 806 x 336 mm, vaklast 80 kg, 7 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 503320



Das Lagersystem



META Inhaakstelling met aanslagrandBasisstelling

magazijnstelling - grondveld

- Geschikt voor geordend in werkplaats en archief
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2500 x 806 x 336 mm
- veldlast 900 kg
- vaklast 80 kg
- vak breedte x diepte 750 x 300 mm

- 7 niveaus met Stalen bodem
- niveaus met aanslagrand en veiligheidsrand
- opstelhoek recht
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: basisstelling met 2 staanderframes, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast

Technische details

meubeltype	stelling	vakdiepte	300 mm
stellingtype	magazijnstelling	legborden / niveaus uitrusting	aanslagrand // veiligheidsrand
stellingsysteem	kliksysteem	gebruik	eenzijdig
stellingveld	grondveld	legbord-/niveautype	Stalen bodem
geschikt voor (branches)	werkplaats, archief	oppervlak legbord	verzinkt
materiaal	staal	oppervlak standaard	verzinkt
hoogte	2500 mm	opstelhoek uitrichting	recht
breedte	806 mm	stabiliteit/versteviging/schoren	diagonaalschoren
diepte	336 mm	inhoud levering	basisstelling met 2 staanderframes, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
vaklast	80 kg	kleur uitvoering	verzinkt
veldlast	900 kg	levering	gedemonteerd
legborden / schappen aantal	7 stuks	certificering	GS // RAL-keurmerk
vakbreedte	750 mm	gewicht	29,2342 kg

Gerelateerde Producten

503321



magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 756 x 336 mm, vaklast 80 kg, 7 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

213052



tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm

217213		<p>EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken</p>
227961		<p>aanrijdbescherming voor stelling, element: enkele plank, hoogte x lengte 400 x 1100 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in geel/zwart</p>
991798		<p>bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit</p>