

RVS universele kast

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 400 mm, 4 niveaus met RVS legbord, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp aan één zijde geborsteld, front aan één zijde geborsteld

Artikelnummer: 520155



Universele kast

RVS universele kast

- geschikt voor medische, chemische en voedselverwerkende bedrijven
- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 400 mm
- draagvermogen per niveau 45 kg
- van RVS, stevig gelast
- 4 niveau(s) met RVS legbord
- per 25 mm verstelbaar
- dubbele openslaande deur
- inliggende deuren
- zeer stabiele deuren door kokerprofiel aan de binnenzijde
- afsluitbaar met cilinderslot
- onderbouw sokkel
- romp aan één zijde geborsteld
- front aan één zijde geborsteld

Technische details




meubeltype	kast	deur uitvoering	inliggend
type kast	universele kast	afsluitbaar	ja

geschikt voor (branches)	medisch, chemisch en voedselverwerking	sluitsysteem	cilinderslot
type deur	dubbele openslaande deur	onderbouw	sokkel
hoogte	1950 mm	materiaal	RVS
breedte	1000 mm	materiaal verwerking	gelast
diepte	400 mm	eigenschap materiaal	bestand tegen koude, hitte, vocht, vele chemicaliën, slijt- en corrosiebestendig, gemakkelijk te desinfecteren
kast uitrusting	legborden	stabiliteit/versteviging/schoren	deuren met kokerprofiel aan de binnenzijde
legborden / schappen aantal	4 stuks	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
legbord-/niveautype	RVS legbord	scheidingswand	nee
draagvermogen legbord	45 kg	verrijdbaar	nee
oppervlak romp	aan één zijde geborsteld	gewicht	79 kg
oppervlak front	aan één zijde geborsteld		

Gerelateerde Producten

520165	.	RVS legbord voor universele kast, breedte x diepte 1000 x 400 mm, draagvermogen 45 kg, van RVS
--------	---	--

Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw