


Bauer lastarm

draagvermogen 1000 kg, lengte x breedte 1600 - 2500 x 600 mm, kraanarm 6-voudig uittrekbaar, tot 25° in helling verstelbaar, van staal gelakt in RAL 5012 lichtblauw

Artikelnummer: 525858



Bauer Lastarm

Telescoperbare arm

lastarm



- draagvermogen 1000 kg
- lengte x breedte 1600 - 2500 x 600 mm
- inrijhoogte x inrijbreedte 80 x 220 mm
- afstand vorkloffen 160 mm
- Met afglijdbeveiliging
- kraanarm 6-voudig uittrekbaar, tot 25° in helling verstelbaar
- met 1 haak
- Niet kraanbaar
- van staal gelakt in RAL 5012 lichtblauw

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	hoogte vorkloffen	80 mm
hijswerktuigtype	lastopname	breedte vorkloffen	220 mm
last-handling	stapelaar- aanbouwapparaat	afstand vorkkoker	160 mm
stapelaar-	lastarm	materiaal	staal

aanbouwapparaat			
draagvermogen (max.)	1000 kg	oppervlak	gelakt
lengte	1600-2500 mm	kleur	blauw // RAL 5012
breedte	600 mm	kleur uitvoering	blauw // RAL 5012
arm functie	6-voudig uittrekbaar, tot 25° in helling verstelbaar	veiligheidsuitrusting hijswerktu	afglijdbeveiliging
last-handling uitrusting	1 haak	gewicht	62 kg
kraanbaar	Niet kraanbaar		

Dit past ook bij ...

142260		kraanvork, draagvermogen 3000 kg, vork hoogte x lengte x breedte 50 x 1000 x 120 mm, met automatische gewichtsbalans op het oog
350239		rondstrop met meerdere sprongen, draagvermogen enkelvoudig direct 1000 kg, nuttige lengte 1 m, aantal bundels: 1 stuks, van polyester in violet