


## hofsysteemstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 3000 x 1310 x 335 mm, vaklast 300 kg, 7 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 862875



hofsysteem  
REGALSYSTEME



## hofsysteemstelling

### Aanbouwstelling

systeemstelling - aanbouwveld

- Geschikt voor magazijn en werkplaats
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 3000 x 1310 x 335 mm
- veldlast 2400 kg
- vaklast 300 kg
- vak breedte x diepte 1300 x 300 mm
















- 7 niveaus met Stalen bodem
- Per 25 mm verstelbaar
- opstelhoek recht
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- Hoge stabiliteit door stabilisatieliggers
- staander met voetplaten en profielafdekplaten van kunststof aan bovenzijde voor een nette afwerking aan de boven- en onderkant
- constructie van staal
- staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast




## Technische details

|                               |                        |                                  |   |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| meubeltype                    | stelling               | legbord-/niveautype              | Stalen bodem  |
| stellingtype                  | systeemstelling        | oppervlak legbord                | verzinkt // m. kunststof coating                          |
| stellingsysteem               | kliksysteem            | oppervlak standaard              | verzinkt // m. kunststof coating                          |
| stellingveld                  | aanbouvveld            | oppervlak traversen              | verzinkt // m. kunststof coating                          |
| geschikt voor (branches)      | magazijn en werkplaats | opstelhoek uitrichting           | recht   |
| materiaal                     | staal                  | stabiliteit/versteviging/schoren | stabiliteitsliggers                                       |
| hoogte                        | 3000 mm                | staander uitrusting              | voetplaten, profielafdekplaten aan bovenzijde             |
| breedte                       | 1310 mm                | kleur bodem                      | lichtgrijs // RAL7035                                     |
| diepte                        | 335 mm                 | kleur standaard                  | lichtgrijs // RAL7035                                     |
| vaklast                       | 300 kg                 | kleur traversen                  | lichtgrijs // RAL7035                                     |
| veldlast                      | 2400 kg                | inhoud levering                  | aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod |
| legborden / schappen aantal   | 7 stuks                | kleur uitvoering                 | lichtgrijs // RAL7035                                     |
| vakbreedte                    | 1300 mm                | levering                         | gedemonteerd  |
| vakdiepte                     | 300 mm                 | certificering                    | RAL-keurmerk  |
| in hoogte verstelbaar legbord | 25 mm                  | garantie                         | 5 jaar  |
| gebruik                       | tweezijdig             | gewicht                          | 72,6 kg   |

## Gerelateerde Producten

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 100738 |    | bureaupaneel, voor inhaakstelling, hoogte x breedte 75 x 1300 mm, uitgerust met verstevigingstraversen, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs  |
| 150122 |    | muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, in lichtgrijs   |
| 150123 |    | muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, van staal met corrosiebeschermende zinklaag   |
| 589368 |    | zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 3000 x 300 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, massief plaatstaalwand  |
| 589856 |    | achterwand voor inhaakstelling, hoogte x breedte 3000 x 1300 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, massief plaatstaalwand   |
| 592125 |    | achterwand voor inhaakstelling, hoogte x breedte 3000 x 1300 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, roosterwand, maaswijdte 50 x 50 mm   |
| 600121 |    | dubbele vleugeldeur voor inhaakstelling, hoogte x breedte 2000 x 1300 mm, afsluitbaar met draaigreep (verzonken), cilinderslot  |
| 601022 |   | dubbele vleugeldeur voor inhaakstelling, hoogte x breedte 2500 x 1300 mm, afsluitbaar met draaigreep (verzonken), cilinderslot  |
| 652588 |  | legbord voor traversestelling, breedte x diepte 1300 x 300 mm, voor een vaklast van 300 kg, uitgerust met veiligheidsrand voor bescherming tegen verwondingen, van staal verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs |
| 868419 |  | paal voor aanbouwstelling, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar  |
| 870217 |  | dubbele vleugeldeur voor inhaakstelling, hoogte x breedte 500 x 1300 mm, afsluitbaar met draaigreep (verzonken), cilinderslot, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs                           |
| 870239 |  | dubbele vleugeldeur voor inhaakstelling, hoogte x breedte 1000 x 1300 mm, afsluitbaar met draaigreep (verzonken), cilinderslot, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs                          |
| 870793 |  | zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 3000 x 300 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, perforatieplaatwand   |

## Dit past ook bij ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 324647 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel  |
| 526019 |  | wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in staand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder                             |
| 763239 |  | Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten |

862489



stelsysteem - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1010 x 635 mm, vaklast 330 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs