



Arbeitsplatzleuchte

PL300-A

**MADE
IN
GERMANY**

- LED-Arbeitsplatzleuchte für den alltäglichen Gebrauch in Gewerbe und Industrie
- Flexible Beleuchtung über einen großen Arbeitsbereich
- Robuster und leicht zu fixierender Gelenkarm
- Flimmerfreies Licht dank optimierter Elektronik
- Sehr lichtstarke und homogene Ausleuchtung
- Helligkeit von 0 - 100% einstellbar



Technische Daten

LED-Typ	6 × 3 W Power-LED
Helligkeitssteuerung	feinstufig 0 - 100% mit Memory-Funktion
Leistungsaufnahme	ca. 14 W
Eingang Netzteil	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Ausgang Netzteil	24 V DC, 1 A
Schutzklasse	III
Schutzart	IP50
Armlänge	400 mm + 400 mm + 80 mm
Abmessung Leuchtenkopf	300 mm × 30 mm × 30 mm
Klemmweite	20 mm - 70 mm
Material	eloxiertes Aluminium und Kunststoff
Farbe	silber und schwarz
Gewicht	ca. 1,0 kg

Ausführungen

100-008295	PL300-A PW	pur-weiß (6.000 K)
100-008436	PL300-A NW	natur-weiß (4.000 K)
100-008452	PL300-A WW	warm-weiß (3.000 K)