



1

Abb. mit Zubehör



2



2



3

1 Kunststoffmulden abnehmbar

► Für den Transport von Schüttgütern, Wäsche etc.

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012. Muldenhöhe 315 mm.

Radausstattung

Mit Vollgummireifen.

Zerlegte Anlieferung, leichte Montage.

Zubehör

Kunststoffmulden in 3 Farben aus PE-Recyclat, 90 Liter Inhalt.

Stapeldeckel. Grün, fest schließend. **Nicht für schwarze Mulde passend.**

2 Ladeflächen aus Kunststoff

► Auf Luftreifen besonders leicht fahr- und lenkbar

Kastenaufbau aus MDF-Platte, Dekor beschichtet. Luftreifen, Rollenlager. Serienmäßig pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012.

Deichsel lose beigefügt, leichte Montage.

3 Mit Rohrladefläche

► Für lange und sperrige Güter

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012. Räder mit Luftreifen.

Zu Ihrer Sicherheit:

Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

Artikel		1	2	3
Tragfähigkeit	kg	200	400	400
Rahmen	Länge x Breite mm	685 x 375	1050 x 700	1250 x 800
Außen (inkl. Deichsel)	Länge x Breite mm		1800 x 960	1900 x 1060
Gesamthöhe (einschl. Deichsel)	mm		785	
Geländer-/ Kastenhöhe	mm		250	
Ladehöhe	mm			440
Bereifung		Vollgummi	Luftreifen	Luftreifen
Rad-Ø	mm	250	400	400
Nr.		–	–	200 018 05
Wagen ohne Mulde	Nr.	200 327 05	–	–
Mit Geländer	Nr.	–	200 206 05	200 207 05
Mit Kastenaufbau	Nr.	–	200 208 05	200 209 05
Zubehör				
Kunststoffmulden	schwarz	Nr. 461 433 05	–	–
	rot	Nr. 461 435 05	–	–
	grün	Nr. 461 434 05	–	–
Deckel	rot	Nr. 461 437 05	–	–

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE
IN
GERMANY**

5
Jahre Garantie