




für max. 6 Spleißkassetten Nokia oder
 für max. 8 Spleißkassetten Telekom
 ohne Verteilerplatte
*for max. 6 Splice cassette Nokia or
 for max. 8 Splice cassette Telekom
 without Distribution plate*

oder/or

für max. 3 Spleißkassetten Nokia
 mit 1 Verteilerplatte oder
 für max. 3 Spleißkassetten Telekom
 mit 1 Verteilerplatte
*for max. 3 Splice cassetts Nokia
 with 1 Distribution plate or
 for max. 3 Splice cassetts Telekom
 with 1 Distribution plate*



diese und gegenüberliegende
 Fläche für PG-Verschraubungen
*this and oppositely area
 for cable gland*

für Wandbefestigung: 4 Schrauben $\varnothing 4,5$ im Raster 346×239mm (nicht enthalten)
for wall fixing: 4 screws $\varnothing 4,5$, spacing 346×239mm (not included)

2005	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm ²]	Werkstoff/ material	Gehäuse/Housing - PS (Polystyrol)
gez./ drawn	17.05.	KR	-	-	Oberfläche/ finish	lichtgrau/light grey RAL7035
gepr./ appr.	17.05.05	OH	-	-		
Norm/ stand.						
Maßstab/ scale	Benennung/ title					
-	LWL-Spleißbox IP66-M 361×254×111 mit Befestigungsblech FO-Splice Box IP66-M with mounting plate					
untl. Maße/ dim. without tolerances according to	Unter./doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.				
DIN 7168	K	H02050A0075				
Änd./ rev. index	Änderungsmittlung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces		
				Original : DIN A3		
				Blatt/ sheet 1 von/ of 1		



Maße/ dimensions: mm