

Stirnrad-Flaschenzug Premium PRO

Zuglast 10000 kg, Standardhub
Länge 3 m, Anzahl Kettenstränge 3

Artikelnummer: 149425



Stirnrad-Flaschenzug Premium PRO

Traglast 10000 kg

Stirnrad-Flaschenzug Premium PRO

- Zuglast 10000 kg
- Standardhub Länge 3 m
- Anzahl Kettenstränge 3
- Größe der Kettenelemente 10 x 30 mm
- Gehäuse aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9022 Perlhellgrau
- Kette galvanisch verzinkt
- Haken aus Stahl
- Bauhöhe 900 mm
- Breite x Tiefe 166 x 391 mm
- Hubkraft 39,5 daN
- Lastkette nach DIN EN 818-7-T

Technische Details

Hebegerät	Hebezeug	Tiefe	391 mm
Hebezeugtyp	Flaschenzug	Kettenelemente	10 x 30 mm
Zuglast	10000 kg	Material Gehäuse	Stahl
Standardhub	3 m	Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet
Bedienung Hub	manuell	Farbe Gehäuse	perlhellgrau // RAL9022

Hubkraft	39,5 daN	Material Haken	Stahl
Strangzahl	3 Stück	Oberfläche Kette	galvanisch verzinkt
Bauhöhe	900 mm	Norm	DIN EN 818-7-T (Lastkette)
Breite	166 mm	Gewicht	62 kg

Dazu passt auch ...

142256		Blechgreifer, Traglast 5000 kg, Griffbereich 0 - 50 mm
210861		Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 1000 kg, Plattform Länge x Breite 1010 x 520 mm, Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
526536		Kranwaage, Wägebereich von 0 bis 10000 kg, Ablesbarkeit in 1000 g Schritten, Gehäuse aus Metall / Haken aus Stahl, Lieferung inklusive Fernbedienung
999337		Alu-Portalkran, Traglast 1000 kg, Seitengestelle klappbar