

**Hymer**

## Mehrzweck-Kombileiter

SC 40

3 x 12 profilierte Sprossen, Holmlänge  
3,47 - 8,51 m, Aus Aluminium

Artikelnummer: 157726

**HYMER**



## Hymer Mehrzweck-Kombileiter SC 40

**3-teilig**

Mehrzweck-Kombileiter

- Aufstieg beidseitig
- 3 x 12 profilierte Sprossen
- für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter / als Schiebeleiter 8,82 m / 5,94 m
- Holmlänge 3,47 - 8,51 m
- Breite 355 - 1200 mm
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung und starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Quertraverse am Holmende
- Aus Aluminium
- Gewicht 24,2 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie



## Technische Details

Steigtechnik	Mehrzweckleiter	klappbar	ja
Leitertyp	Mehrzweck-Kombileiter	fahrbar	nein
Material	Aluminium	Unterbau	Quertraverse
Nutzung	beidseitig	Leiter Ausführung	dreiteilig
Holmlänge	3,47-8,51 m	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung und starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	8,82 m	Sicherheitsbügel	nein
Arbeitshöhe als Schiebeleiter	5,94 m	Treppengängig	nein
Sprossen Anzahl	3 x 12	Norm	DIN EN 131
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Sprossen	Garantie	10 Jahre
Breite	355-1200 mm	Gewicht	24,2 kg

## Zubehör

224581		Einhängetritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg
224582		Antistatikband, Für Leiter
224585		Einhängehaken, Für Sprossenstehleiter, Traglast 25 kg
678796		Einhängetritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg