

BS-ROLLEN

Bockrolle

Traglast 100 kg, Mit TPE-Bereifung, Durchmesser 80 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte

Artikelnummer: 159279



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transportgeräterolle

Bockrolle

- Traglast 100 kg
- Mit TPE-Bereifung
- bodenschonend
- Durchmesser 80 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl verzinkt, chromatisiert
- Befestigung mit Platte

Technische Details

Rollentyp	Transportgeräterollen	elektrisch leitend	nein
Set	nein	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Bockrolle	Feststeller	ohne
Traglast	100 kg	Fadenschutz	nein
Bereifung	TPE	Gesamthöhe	105 mm
Rad-Ø	80 mm	Lauffläche Eigenschaft	bodenschonend
Material Felge	Kunststoff	Oberfläche Gehäuse	verzinkt, chromatisiert
Radlager	Rollenlager	Gewicht	0,35 kg

