

ZARGES

Sprossenstehleiter

Aufstieg beidseitig, 2 x 8 profilierte Sprossen, Holmlänge 2,34 m, aus Aluminium

Artikelnummer: 203557



ZARGES Sprossenstehleiter

Industrie Ausführung

Sprossenstehleiter






- Aufstieg beidseitig
- 2 x 8 profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,55 m
- Holmlänge 2,34 m
- Sprossen Tiefe 30 mm
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung und Klemmschutz
- aus Aluminium
- Gewicht 9 kg
- Qualitätssicherung gemäß DIN EN 131 professional
- 10 Jahre Garantie



Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Leitertyp	Sprossenstehleiter	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung und Klemmschutz
Material	Aluminium	Sicherheitsbügel	nein
Nutzung	beidseitig	Spreizsicherung	ja
Holmlänge	2,34 m	Leiter Ausführung	zweiteilig
Arbeitshöhe	3,55 m	Treppengängig	nein
Sprossen Anzahl	2 x 8	Ausführung	Industrie
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Sprossen	Norm	DIN EN 131 professional
Tiefe Sprossen	30 mm	Garantie	10 Jahre
klappbar	ja	Gewicht	9 kg
fahrbar	nein		

Dazu passt auch ...

149286		Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm
204801		Abfalltonne, Inhalt 20 l, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Ø 360 x 295 mm, Deckel aus Stahl, nicht brennbar
520203		Werkzeug-/Materialkasten, Ausstattung: Set mit 4 Kästen, aus Kunststoff in schwarz/gelb
526758		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2370 x 335 mm, Fachlast 150 kg, 2 Regalfelder mit je 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
528920		Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m ² , Aus Vlies/PE