

KRAFTWERK®

Werkstattwagen - bestückt BASIC LINE LT700


Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 719 x 474 mm, Schublade innen B x T 600 x 400 mm, 7 Schubladen, Verschließbar mit Zylinderschloss, Enthält 337 Teile, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7015 Schiefergrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium



KRAFTWERK



Artikelnummer: 244332



Werkstattwagen - bestückt

- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 719 x 474 mm
- Traglast 450 kg
- Schublade innen B x T 600 x 400 mm
- Traglast je Schublade 45 kg
- 7 Schubladen
- Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Vollauszug 100 %
- Mit durchgehender Griffleiste
- Mit manuelle Schubladeneinzelverriegelung
- Verschließbar mit Zylinderschloss
- Enthält 337 Teile
- Arbeitsfläche aus widerstandsfähigem Polystyrol, Erhöhter Rand
- Mit ergonomischem Schiebebügel mit rutschfester Grifffläche
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 125 mm



- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7015 Schiefergrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Auszug Schublade	100 %
Wagentyp	Werkstattwagen	Auszugssperre	ja
Höhe	1000 mm	Griff	durchgehender Griffleiste
Breite	719 mm	Schiebebügel	ja
Tiefe	474 mm	abschließbar	ja
Arbeitsfläche Ausstattung	Abrollrand	Schließsystem	Zylinderschloss
Material Arbeitsfläche	Polystyrol	fahrbar	ja
inkl. Werkzeug	ja	Unterbau	2 Lenk-/2 Bockrollen
Werkzeugsortiment Anzahl Teile	337 Teile	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk-/2 Bockrollen
Traglast	450 kg	Rad-Ø	125 mm
Schubladen Anzahl	7 Stück	Farbe Korpus	schiefergrau // RAL7015
Breite Schublade innen	600 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Tiefe Schublade innen	400 mm	Farbe Front	weißaluminium // RAL9006
Schubladentraglast	45 kg	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Auszugsführung Schublade	kugelgelagerte Teleskopschienen	Gewicht	80,13 kg
Auszugsart	Vollauszug		