

a.m.p.e.r.e.

Regalendschutz-Planke

Rack Mammut®



Element: Doppelplanke, Höhe x Länge 600 x 1200 mm, Aus Hochdruck-Polyethylen in gelb/schwarz, Befestigung über Bodenplatte mit Bodenankern



Artikelnummer: 254280



Regalendschutz-Planke

- Element: Doppelplanke
- Höhe x Länge 600 x 1200 mm
- Rohrdurchmesser 140 mm
- Elastische, rückfedernde und formstabile Außenhülle
- Aus Hochdruck-Polyethylen in gelb/schwarz
- Befestigung über Bodenplatte mit Bodenankern
- Lieferung inklusive Montagematerial



Technische Details

Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Durchmesser Rohr	140 mm
Sicherheitsausstattung	Anfahrerschutz	Befestigungsart	Bodenplatte
Rammschutztyp	Regalendschutz-Planke	Rammschutz Funktion	Elastische, rückfedernde und formstabile Außenhülle
Element	Doppelplanke	Material	Hochdruck-Polyethylen
Höhe	600 mm	Farbe Rammschutz	gelb/schwarz
Länge	1200 mm	Lieferumfang	inklusive Montagematerial

Durchmesser 180 mm

Gewicht 26,88 kg

Dazu passt auch ...

221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221380		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 8
224768		Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 1000 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub
227876		Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 45, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot
235589		Arbeitsplatzmatte, Matte, Höhe x Länge x Breite 12,7 x 1520 x 910 mm, Aus Gummi mit gelochter Oberfläche in schwarz, rutschfest
235625		ESD Mattenreiniger, Sprühflasche mit 1 l Inhalt, für statische Tisch- und Bodenmatten, entfernt Schmutz und Rückstände durch Öl oder Fingerabdrücke
242154		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Ø 180 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 93 x 80 mm