

Sichtlagerkasten

Top

Höhe x Breite x Tiefe 200 x 210 x 350 / 300 mm, Aus Polypropylen in gelb

VE 10 Stück

Artikelnummer: 384219



Sichtlagerkasten Top

hoch belastbar durch kräftige Hohlraumprofile

Sichtlagerkasten




- Höhe x Breite x Tiefe 200 x 210 x 350 / 300 mm
- Aus Polypropylen in gelb
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C
- Lebensmittelecht, geeignet für unverpackte Lebensmittel nach RAL A 74, cadmiumfrei
- Boden angeraut
- Einfacher Transport durch stirnseitige Griffmulde
- Mit Etikettierfläche
- Geeignet für Rollenbahnen und Durchlaufregale
- Lieferung inklusive Etiketten

Technische Details





Behältertyp	Sichtlagerkasten	stapelbar	ja
Euronorm	nein	stapelbar durch	Stapelnoppen
elektrisch leitend	nein	Griff	stirnseitige Griffmulde
Höhe	200 mm	Beschriftungsfeld	Etikettierfläche
Breite	210 mm	rollenbahngeeignet	ja
Tiefe	350 mm	Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +90 °C
Bodentiefe	300 mm	Lebensmittelgeeignet	ja

Material	Polypropylen	Gefahrstofffeignung	verschiedene Stoffe, bitte anfragen
recyclebar	ja	Farbe	gelb
Wandkonstruktion	geschlossen	Größe	5 - HxBxT 200x210x350/300 mm
Wand Ausstattung	abgerundete Anlaufkanten // kräftige Hohlraumprofile	Lieferumfang	inklusive Etiketten
Bodenkonstruktion	angeraut	Gewicht	0,79 kg

Zubehör

384729		Sichtscheibe, für Sichtlagerkasten Höhe x Breite 200 x 210 mm
447793		Längsteiler, für Sichtlagerkasten, Höhe x Breite 145 x 210 mm, für Kastengröße 4+5, aus Polystyrol
447851		Staubdeckel, Aus Plexiglas, für Sichtlagerkasten, Breite x Tiefe 210 x 350 / 300 mm, in transparent

Dazu passt auch ...

209420		Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 760 x 1000 x 430 mm, 104 Kästen aus Polyethylen, Nutzung beidseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
524162		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 2 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
529930		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium
531075		Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1020 x 200 mm, 72 Kästen aus Polypropylen in rot, Nutzung einseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7012 Basaltgrau