

PAVOY

Schubladenschrank

Basis Plus

Höhe x Breite x Tiefe 800 x 715 x 600 mm, 4 Schublade(n), Verschießbar mit Zylinderschloss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 454609



PAVOY Schubladenschrank Basis Plus

Schubladenschrank





- Höhe x Breite x Tiefe 800 x 715 x 600 mm
- 4 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 4x175 mm
- Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
- Mit Griffleiste
- Traglast je Schublade 50 kg
- Schubladen auf Rollenführung, Auszug 85 %
- Mit Einzelauszugssperre
- Verschießbar mit Zylinderschloss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie




Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Auszug Schublade	85 %
Schranktyp	Schubladenschrank	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Material	Stahlblech	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Material Verarbeitung	verschweißt	Auszugsperre	Einzelauszugsperre
Höhe	800 mm	abschließbar	ja
Breite	715 mm	Schließsystem	Zylinderschloss
Tiefe	600 mm	Mitteltrennwand	nein
Schubladen Anzahl	4 Stück	Griff	Griffleiste
Schubladen Anzahl x Höhe	4x175 mm	fahrbar	nein
Fronthöhe 175 mm	4 Stück	Zertifizierung	GS // TÜV
Schubladentraglast	50 kg	Garantie	10 Jahre
Schrank Ausstattung	Schubladen	Gewicht	66 kg
Auszugsführung Schublade	auf Rollenführung		

Zubehör

404283		Trennbleche, mit 9 Fächern, 2 Längsteiler + 6 Trennbleche, Höhe x Breite 175 x 715 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
404298		Riffelgummi-Schrankauflage, Breite 715 mm, Stärke 3 mm, In schwarz
404299		Riffelgummi-Matte, Breite x Tiefe 715 x 525 mm, Stärke 3 mm, In schwarz
404301		Beschriftungsleiste für Schubladenschrank, Breite 715 mm, Rückseite magnetisch

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau