


hofs

## Systemregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1325 x 500 mm, Fachlast 200 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 918324



## hofs System-Steckregal

### Anbauregal

Systemregal - Anbaufeld

- Geeignet für Lager und Werkstatt
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1325 x 500 mm
- Feldlast 1600 kg
- Fachlast 200 kg
- Fach Breite x Tiefe 1325 x 500 mm
- 5 Ebene(n) mit Stahlboden
- Ebenen mit Sicherheitskantung zum Schutz vor Verletzungen
- 2-fache Sicherheitskantung mit 40 mm Höhe sorgen für eine hohe



## Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen

- Im Raster von 50 mm verstellbar
- Aufstellwinkel gerade
- Nutzung beidseitig
- Hohe Stabilität durch Längstraversen
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Anbauregal mit 2 Stützpfeosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie
- nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

## Technische Details


|                                   |                     |                                  |   |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---|
| Möbeltyp                          | Regal               | Nutzung                          | beidseitig  |
| Regaltyp                          | Systemregal         | Böden- / Ebenentyp               | Stahlboden  |
| Regalsystem                       | Stecksystem         | Oberfläche Boden                 | verzinkt  |
| Regalfeld                         | Anbaufeld           | Oberfläche Ständer               | kunststoffbeschichtet                                     |
| geeignet für<br>(Branche/Bereich) | Lager und Werkstatt | Oberfläche Traversen             | kunststoffbeschichtet                                     |
| Material                          | Stahl               | Aufstellwinkel Ausrichtung       | gerade  |
| Höhe                              | 2000 mm             | Stabilität / Aussteifung / Verst | Längstraversen  |
| Breite                            | 1325 mm             | Farbe Ständer                    | enzianblau // RAL5010                                     |
| Tiefe                             | 500 mm              | Farbe Traversen                  | enzianblau // RAL5010                                     |
| Fachlast                          | 200 kg              | Lieferumfang                     | Anbauregal mit 2 Stützpfeosten, Ebenenanzahl gem. Angebot |
| Feldlast                          | 1600 kg             | Farbe Ausführung                 | enzianblau/verzinkt // RAL5010                            |
| Böden / Ebenen Anzahl             | 5 Stück             | Anlieferung                      | zerlegt   |
| Fachbreite                        | 1325 mm             | Zertifizierung                   | GS // RAL-Gütezeichen                                     |
| Fachtiefe                         | 500 mm              | Garantie                         | 5 Jahre   |
| Höhenverstellraster Ebene         | 50 mm               | Gewicht                          | 58,25 kg  |
| Böden / Ebenen Ausstattung        | Sicherheitskantung  |                                  |   |

## Zubehör




917616



Systemregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1025 x 500 mm, Fachlast 200 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 918608 |  | Fachboden für Steckregal, Breite x Tiefe 1325 x 500 mm, Für eine Fachlast von 200 kg, der Boden wird aufgelegt, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
|--------|---|--|

### Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 324647 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb  |
| 526019 |  | Wand-Sichttafelsystem, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter                                     |
| 763239 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen |