

Disc 290 Wit 1990lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 606035
 EAN: 7021986060355



Elektrisch

System wattage: 17W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 44, B16: 71, C10: 44, C16: 71

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 1990lm
 Werkzaamheid: 117 lm/W
 Kleurtemperatuur: 3000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L80/B20>100,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Kunststof opaal prisma
 Bundelhoek: 85°
 UGR: UGR<25

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D
 BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Wit
 Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting

Montage: Opbouw, Binnen
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 55
 Diameter (mm) D: 288
 Gewicht (kg) bruto/netto: 2.18 / 1.817

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 295 x 295 x 65

