

**Artikelnummer:** 153654

**Kurzbeschreibung:** Kast voor zware belasting, 4 legborden, 8 schuifladen, draagvermogen per legbord 40 kg

**Langbeschrijving:** Kast voor zware belasting, 4 legborden, 8 schuifladen, draagvermogen per legbord 40 kg: Deze zware kast uit de NC-serie is speciaal ontworpen voor de opslag en het transport van hoogwaardige onderdelen. Met een draagvermogen tot 40 kg per legbord is de zware kast ook geschikt voor de opslag van zware voorwerpen. De zware kast uit de NC-Programm-serie is ideaal voor gebruik in werkplaatsen en voor het opbergen van zware en hoogwaardige objecten. Uitgerust met in totaal 3 schuine legborden en een legbord boven de laden, biedt de zware kast een goed overzicht van de opgeslagen goederen. Elk legbord kan tot 40 kg worden geladen en kan in stappen van 25 mm worden aangepast. Daarnaast zijn er 8 laden met een hoogte van 100 mm en een draagvermogen tot 50 kg voor kleinere artikelen. In totaal kan de behuizing van de zware kast tot 800 kg dragen. Tot de verdere uitrusting behoort het cilinderslot met 2-puntsdeurslot op de draaideur. Deze draaideur is voorzien van een geperforeerde roosterplaat. De zware kast wordt gemonteerd geleverd.

**Meer details:**

- Robuuste kast met 4 legplanken (waarvan 3 schuin) en 8 laden
- Cilinderslot, 2-punts deurvergrendeling aan boven- en onderkant
- Draaideur met geperforeerde roosterplaat
- 3 schuine planken (schuine planken)
- Max. belasting per plank: 40 kg
- Hellende legborden in stappen van 25 mm verstelbaar
- 8 laden
- Hoogte per lade: 100 mm
- Max. belasting per lade: 50 kg
- Lichaamsbelasting: 800 kg
- Plaats: Werkplaats: Werkplaats
- Levering: gemonteerd
- Materiaal: gepoedercoat plaatstaal
- Kleur: behuizing lichtgrijs (RAL 7035) en deur lichtblauw (RAL 5012)
- Afmetingen: H 1950 x B 950 x B 950 x D 600 mm
- Gewicht: ca. 214 kg.

