



25233318

Ex Aluminium Ex leer

230 x 330 x 181 mm

Ex Aluminium Ex leer 230 x 330 x 181 mm

[Technische Zeichnung](#)[3D Daten](#)

## Technische Daten

Höhe	230 mm
Breite	330 mm
Tiefe	181 mm
Material	Aluminium
Materialgüte	DIN EN 1706 EN AC-AISI 12 (Fe)
Farbe	silbergrau (RAL 7001)
Schutzart	IP66
Schutzart Norm	EN 60529
min. Temperatur	-55 °C
max. Temperatur	90 °C
Dichtung Material	VMQ-(Silikon)
Weitere Ausführungen auf Anfrage	EMV, SBG, SWB, SBGL
Zulassungen	ABS, ATEX, CCOE Indien, EAC (TR CU), EXPLOLABS, IECEx, INMETRO, ISCVE Ukraine, UL Ex

## Kaufmännische Daten

Ursprungsland	IN
Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	85369095
Gewicht	5.54 kg
GTIN	4250157916044

## ETIM Klassifikation

ETIM 8	EC002503
--------	----------

## Zubehör



**10011017**  
Montageplatte für 01.233311



**10022001**  
Gelenk innen / Stahl



**10027001**  
Gelenk aussen / grau



**10061432**  
Tragschiene TS 35/7,5 für xx.233311