

SE TOP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden.

Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an.

Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt.

Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Seitenschneider
Best.-Nr.	9046340000
Typ	SE TOP
GTIN (EAN)	4032248357642
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 26. Januar 2023 11:54:16 MEZ

Katalogstand 24.01.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

SE TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	160 mm	Breite (inch)	6,299 inch
Nettogewicht	220 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	VDE-isolierter Seitenschneider 145 mm lang
---------------------	--

Zangen

Form (Seitenschneider)	Kraftseitenschneider	Gesamtlänge	160 mm
Leiterdurchmesser max. (H)	2,5 mm	Leiterdurchmesser max. (MH)	3,5 mm
Leiterdurchmesser max. (P)	2 mm	Schneidenhärte	64 HRC
Schutzisoliert 1000 V	Ja		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ECLASS 9.0	21-04-47-01
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-47-01
ECLASS 11.0	21-04-47-01	ECLASS 12.0	21-04-47-01

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	