

Alustyle

Gehäuseprofile geschlossen



ASP 1030-0150 7024

Best.-Nr.: 94122150

* = Lieferbar auf Anfrage.

Eigenschaften

Farbton

Graphitgrau, ähnlich RAL 7024

Schutzart

IP 66, 68 - 1,2m (2 Std.)

Gehäusematerial

Strangpressprofile: Al Mg Si 0,5 pulverbeschichtet;

Druckgussdeckel: Zinklegierung Z410 / Aluminium GD Al Si 12 (ASD 1540) , pulverbeschichtet;

Dichtung: TPE;

Details siehe Technische Informationen

Lieferumfang

Gehäuseprofil

Hinweis

C entspricht der Profillänge, Sonderlängen auf Anfrage.

Maße


Abmessungen

98.5 x 32.8 x 150 mm

Produktzeichnung



12.07.2021



Bitte beachten!

Für den Druckausgleich bei Temperaturwechsel und die dadurch auftretende Feuchtigkeit im Gehäuse empfehlen wir Ihnen den Einsatz eines DAE .

» Weitere Informationen

Technische Dokumentation / Downloads

Technische Zeichnungen

3D-Produktdaten im STEP-Format: 94122150 ASP-1030-0150-7024.stp (258.4 KB)

Zeichnung für mechanische Bearbeitung: 94122150 ASP-1030-0150-7024-G.dxf (293.2 KB)

Hier finden Sie Fräskonturen als DXF-File. (Sub D, USB, HDMI, Kabelverschraubungen, ...)

Produktzeichnung im PDF-Format: 94122150 ASP-1030-0150-7024.pdf (136.2 KB)

Produktzeichnung im DXF-Format: 94122150 ASP-1030-0150-7024.dxf (685.0 KB)

Produktinformationen

Alustyle DE.pdf (2.2 MB)

Werkprüfzeugnisse

691 WPZ-Alustyle-ASPH DE.pdf (191.3 KB)

691 WPZ-Alustyle-ASPH EN.pdf (183.5 KB)

686 WPZ-Alustyle-ASP DE.pdf (179.3 KB)

686 WPZ-Alustyle-ASP EN.pdf (151.6 KB)