

## LUMEO<sup>®</sup> MOBIL Schnurdimmer 20 – 300 W/VA, schwarz mit Schieberegler, Hand- und Fußbetätigung, Ein-/Ausschalter und Orientierungslicht


Mobile Schnurdimmer für den flexiblen Einsatz. Sie sind universell einsetzbar, schnell angeschlossen und bieten für jeden Einsatzbereich die passende Lösung

Für NV-Halogenlampen mit **elektronischen** Transformatoren,  
Glüh- und HV-Halogenlampen

### Technische Daten

- 20 - 300 W/VA
- 230 V~, 50 Hz
- Phasenabschnittsteuerung
- Helligkeit über Schieberegler einstellbar
- Ein- und Ausschaltung erfolgt über separaten Schalter
- Mit integrierten Orientierungslicht
- Als Zwischen- oder Endgerät einsetzbar
- Mit Schutzleiteranschluss
- Standby-Verbrauch: < 0,5 W

Abmaße : 130 x 59 x 35 mm (L x B x H)  
EAN: 4012096266112  
VPE: 10 St.  
Artikelnr.: 2620c0100



**LUMEO<sup>®</sup>**  
**MOBIL**

Technische Änderungen vorbehalten.  
Sonderausführungen auf Anfrage.

Rev. Datum: 06/2014