



S36-Profil S36 Wandleuchte direkt/indirekt LPO



S36-WDI119 DAFWS830LPO0500

Moderne Wandleuchte direkt-indirekt strahlend. Leuchte aus Aluminiumprofil, Farbe Weiß (...FWS...), Silber (...SI...) bzw. Schwarz (...FSW...), feinstrukturiert. Einfache Wandmontage über ein verzinktes Anbaublech. Leuchte bestückt mit RIDI-LED-Modulen. LED-Modul für den Direktanteil unten in dem Aluminiumprofil angebracht. Abdeckung des Direktanteils durch eine Linearoptik mit opaler Längsprismenwanne aus extrudiertem, schlagzähem, UV-beständigem PMMA. LED-Modul für den Indirektanteil oben im Aluminiumprofil angebracht, abgedeckt durch eine asymmetrisch strahlende Optik. Alle elektrischen Bauteile sind in der Leuchte integriert. Farbwiedergabeindex min. Ra80, Lichtfarbe 830 (3000 Kelvin) und 840 (4000 Kelvin). Schutzart IP20, Schutzklasse I.

| Bestückung | Betriebsgerät: | Gehäusefarbe | Art-Nr. |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 2xLED-M 19 W | dimmbar DALI 2, DT6 | weiß | SPG0630170AH |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | Leuchtenleistung [W] | Leuchteneffizienz [lm/W] | Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h] |
| 5120 | 44 | 116 | 50.000 |



| Maße [mm] | | | Gew. [kg] | Lichttechnische Daten | | Wirkungsgrad |
|-----------|----|----|-----------|-----------------------|----------|--------------|
| L | B | H | | UGR längs | UGR quer | |
| 1190 | 66 | 72 | 3,8 | 20,0 | 21,1 | 100,0 % |