

Universalschrank

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 500 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Verschließbar mit Drehriegelverschluss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau



Artikelnummer: 118326

Flügeltürschrank

für schwere Lasten

Universalschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 500 mm
- Traglast je Ebene 100 kg
- Türöffnungswinkel 115 °
- Aus Stahlblech
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- im Raster von 25 mm verstellbar
- Doppel-Flügeltür
- Öffnung über Drehgriff
- Verschließbar mit Drehriegelverschluss
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	abschließbar	ja
Schranktyp	Universalschrank	Schließsystem	Drehriegelverschluss
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Unterbau	Sockel
Höhe	1950 mm	Material	Stahlblech
Breite	1000 mm	Fachbreite (li.)	925 mm
Tiefe	500 mm	Fachtiefe (li.)	426 mm
Schrank Ausstattung	Böden	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Oberfläche Boden	verzinkt
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Mitteltrennwand	nein
Traglast Fachboden	100 kg	Türöffnungswinkel	115 °
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Griff	Drehgriff
Farbe Front	blau // RAL5012	fahrbar	nein
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet	Gewicht	67,5 kg
Oberfläche Front	pulverbeschichtet		