

Hymer

Mehrzweck-Kombileiter

SC 40

3 x 12 profilierte Sprossen, Holmlänge
3,47 - 8,51 m, Aus Aluminium

Artikelnummer: 157726



HYMER



Hymer Mehrzweck-Kombileiter SC 40

3-teilig

Mehrzweck-Kombileiter

- Aufstieg beidseitig
- 3 x 12 profilierte Sprossen
- für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter / als Schiebeleiter 8,82 m / 5,94 m
- Holmlänge 3,47 - 8,51 m
- Breite 355 - 1200 mm
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung und starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Quertraverse am Holmende
- Aus Aluminium
- Gewicht 24,2 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie



Technische Details

Steigtechnik	Mehrzweckleiter	klappbar	ja
Leitertyp	Mehrzweck-Kombileiter	fahrbar	nein
Material	Aluminium	Unterbau	Quertraverse
Nutzung	beidseitig	Leiter Ausführung	dreiteilig
Länge Holm	3,47-8,51 m	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung und starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	8,82 m	Sicherheitsbügel	nein
Arbeitshöhe als Schiebeleiter	5,94 m	Treppengängig	nein
Sprossen Anzahl	3 x 12	Norm	DIN EN 131
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Sprossen	Garantie	10 Jahre
Breite	355-1200 mm	Gewicht	24,2 kg

Zubehör

224581		Einhängetritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg
224582		Antistatikband, Für Leiter
224585		Einhängehaken, Für Sprossenstehleiter, Traglast 25 kg
678796		Einhängetritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg