

Fasspumpe

für Säuren, Laugen, Reiniger, Kühlflüssigkeiten, Öle, Nahrungsmittel mit einer maximalen Viskosität von 500 mPas, maximale Förderleistung 0,23 Liter pro Hub, Tauchrohr Länge x Durchmesser 650 x 32 mm, Tauchtiefe 650 mm, Auslauf über Schlauch



Artikelnummer: 200958



Handpumpe

aus PP

Fasspumpe

- für Säuren, Laugen, Reiniger, Kühlflüssigkeiten, Öle, Nahrungsmittel mit einer maximalen Viskosität von 500 mPas
- maximale Förderleistung 0,23 Liter pro Hub
- Tauchrohr Länge x Durchmesser 650 x 32 mm, Tauchtiefe 650 mm
- Auslauf über Schlauch
- Gehäuse aus Polypropylen

Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Fass-/Container-Handling	max. Förderleistung l/Hub	0,23 l/Hub
Fass-/Container-Handling	Pumpe	Tauchrohrlänge	650 mm
Pumpentyp	Fasspumpe	Tauchrohrdurchmesser	32 mm
Medium	Säuren, Laugen, Reiniger, Kühlflüssigkeiten, Öle, Nahrungsmittel	Tauchtiefe	650 mm

max. Viskosität	500 mPas	Auslauf	Schlauch
Lagerbehälter	Kanister, Ballon, Fass bis 200 l	Material Gehäuse	Polypropylen
Bedienung	Hand	Gewicht	1,4 kg

Zubehör

200963		Fassstopfen, Durchmesser Öffnung 40 - 70 mm, aus PVC
200964		Fassverschraubung, Gewinde R2" Feingewinde innen, aus Polypropylen
200965		Fassverschraubung, Gewinde Mauser 2" Grobgewinde innen, aus Polypropylen
200966		Fassverschraubung, Gewinde Tri-sure Grobgewinde innen, aus Polypropylen

Dazu passt auch ...

200237		Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel
201012		Auffangschale, Auffangvolumen 20 l, Höhe x Länge x Breite 105 x 690 x 440 mm, 4 Kammern mit je 1 Ausgusskante, aus Polyethylen in schwarz
221116		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grün, gefüttert und profiliert, Größe 8
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
525760		Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm